

Paramètres du périphérique Star TSP700II (TSP743II)

Affectation d'un modèle à un bac

FRICITION: A4

Options d'installation

Print Mode: Raster

Paper Type: **Black Mark**

Data Treatment Recover From Error: Clear Data E

Black Mark Detect at Power On: Disable

Top Search: Disable

Page Cut Type: **Full Cut**

Document Cut Type: **Full Cut**

Print Speed: **Middle**

Print Density: **+3**

Reverse Printing: Disable

Document Top Logo: No Logo Printed

Page Top Logo: No Logo Printed

Page Bottom Logo: No Logo Printed

Document Bottom Logo: No Logo Printed

Peripheral Unit 1: No Use

Peripheral Unit 2: No Use

Cash Drawer 1 - Pulse Width: 200 milliseconds

Les options à sélectionner

Rapidité d'impression :

High : + rapide (faible qualité d'impression)

Middle : Moyen (moyenne qualité d'impression)

Low : Lent (meilleure qualité d'impression)